

N412 Porte simple murale Ultimate 60X36X12 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann

No de catalogue [N412603612SSC](#)

N412 Porte simple murale Ultimate 60X36X12 Acier inoxydable 304.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N412603612SSC
Couleur	Brosses en acier inoxydable
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Inox à grain lisse
Les Knockouts	Non
Type de lattes	1/4 de tour
Listes	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC 60529
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Trous de montage
Nombre de portes (fixes)	1
Nombre de trous	4
Série	N412-SSC
Type	Enceinte
CUP	786725859856

Dimensions

Profondeur réelle	8.5 in
Hauteur réelle	60 pouces
Largeur réelle	38.5 in
Capacité cubique	25920 cu.in
Profondeur	12 en
Hauteur	60 pouces
Poids	207 lb
Largeur	36 pouces

Chef d'orchestre

Entrée par câble	NON
------------------	-----

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	NON
Certification - ETL	NON
Certification - cULus	OUI
Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"> cULus IEC 60529
Nema Rating	1,3R,12,13,4,4X
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDN412603612SSC-S](#)
[Dessin technique - N412603612SSC-MOD](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessins de vente - HWDN412603612SSC-S](#)
[Modèles 3D - N412603612SSC](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N412603612SSC](#)
[Spécifications - N412603612SSC](#)