

N4 Double porte au sol 62X48X10 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann
No de catalogue [N4D624810](#)

N4 Double Door Floor-Mount 62X48X10 Carbon Steel - Gray.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N4D624810
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Texturé
Type de lattes	Moraillon et agrafe
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Kit de support de sol de 12 pouces de haut
Nombre de portes (fixes)	2
Type	Enceinte
CUP	786725374069

Dimensions

Profondeur réelle	62,12 pouces
Hauteur réelle	62,12 pouces
Largeur réelle	48.12 in
Capacité cubique	184512 cu.in
Profondeur	62 en
Hauteur	62 en
Poids	357 lb
Largeur	48 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	4
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann NEMA 4 Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDN4D624810-S](#)
[Dessins de vente - HWDN4D624810-S](#)
[Modèles 3D - N4D624810](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N4D624810](#)
[Spécifications - N4D624810](#)