

N4 Freestanding à porte unique 72X31X24 Acier inoxydable 316

Par Wiegmann

No de catalogue [N4S723124FSSSA](#)

N4 Freestanding à une porte 72X31X24 en acier inoxydable 316.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N4S723124FSSSA
La construction	Coutures soudées en continu
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Les Knockouts	Non
Type de lattes	Moraillon et agrafe
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Autonome
Nombre de portes (fixes)	1
Série	N4S-FSSSA
Type	Enceinte
CUP	786725845255

Dimensions

Capacité cubique	39936 cu.in
Profondeur	32 en
Hauteur	32 en
Poids	347 lb
Largeur	39 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	4
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDN4S723124FSSSA-S](#)
[Dessins de vente - HWDN4S723124FSSSA-S](#)
[Modèles 3D - N4S723124FSSSA](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N4S723124FSSSA](#)
[Spécifications - N4S723124FSSSA](#)