

N4 Freestanding à porte unique 72X37X24 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann

No de catalogue [N4S723724FSSS](#)

N4 Freestanding à une porte 72X37X24 en acier inoxydable 304.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	N4S723724FSSS
Construction	Coutures soudées en continu
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Les Knockouts	Non
Type de lattes	Moraillon et agrafe
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Autonome
Nombre de portes (fixes)	1
Série	N4S-FSSS
Type	Enceinte
CUP	786725845262

Dimensions

Capacité cubique	38700 pouces cubes
Profondeur	30 en
Hauteur	30 en
Poids	383 lb
Largeur	43 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	4
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDN4S723724FSSS-S](#)
[Dessins de vente - HWDN4S723724FSSS-S](#)
[Modèles 3D - N4S723724FSSS](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - N4S723724FSSS](#)
[Spécifications - N4S723724FSSS](#)