

NP3024

Par Wiegmann

No de catalogue [NP3024](#)

Panneau arrière (N1/3R/4/12) 27X21 acier au carbone - blanc.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	NP3024
Couleur	
La construction	A brides
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Peinture hybride lisse
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Trous de montage
Série	NP
Type	Panneau arrière
CUP	786725365401

Dimensions

Profondeur	1.25 in
Hauteur	27 en
Poids	20 lb
Largeur	21 en

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann NEMA 3R Enclosures](#)
[Catalogues - Wiegmann NEMA 12 Enclosures](#)
[Catalogues - Wiegmann NEMA 4 Enclosures](#)
[Catalogues - Wiegmann Disconnects](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - MOD Center Drawings Instructions](#)
[Dessin technique - NP3024-MOD](#)
[Dessin technique - HWDNP3024-S](#)
[Dessins de vente - HWDNP3024-S](#)
[Modèles 3D - NP3024](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - NP3024](#)
[Spécifications - NP3024](#)