

N4 10 Boîtier de boutons-poussoirs avec couvercle vierge 24.7X3.2X2.8 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann
No de catalogue [PB10BC](#)

N4 10 Boîtier de boutons-poussoirs avec couvercle vide
24.7X3.2X2.8 Acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	PB10BC
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Bouton-poussoir;Vis
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Poudre de polyester
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Plaques de montage externes
Nombre de trous	0
Série	PB
Type	Boîtier de bouton-poussoir standard
CUP	786725845460

Dimensions

Profondeur réelle	24.75 in
Hauteur réelle	24.75 in
Largeur réelle	3.25 in
Profondeur	25 en
Hauteur	25 en
Poids	9 lb
Largeur	3 dans

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	4
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Operator Interface](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDPB10BC-S](#)
[Dessins de vente - HWDPB10BC-S](#)
[Modèles 3D - PB10BC](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - PB10BC](#)
[Spécifications - PB10BC](#)