

PB16 Base pivotante 16

Par Wiegmann

No de catalogue [PB16](#)

Base du pivot 16.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	PB16
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Bouton-poussoir;Vis
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Poudre de polyester
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Plaques de montage externes
Nombre de trous	16
Série	PB
Type	Boîtier de bouton-poussoir standard
CUP	786725430451

Dimensions

Profondeur réelle	3.09 in
Hauteur réelle	11.75 in
Largeur réelle	10.75 in
Profondeur	3 dans
Hauteur	12 en
Poids	11 lb
Largeur	11 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
- [Catalogues - Wiegmann Operator Interface](#)
- [Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
- [Dessin technique - HWDPB16-S](#)
- [Dessins de vente - HWDPB16-S](#)
- [Modèles 3D - PB16](#)
- [SDD - HCC SDS](#)
- [Spécifications - PB16](#)
- [Spécifications - PB16](#)