

N12 16 Boîtier de boutons-poussoirs avec couvercle vierge 11.7X10.7X3 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann
No de catalogue [PB16BC](#)

N12 16 Boîtier de boutons-poussoirs avec couvercle vierge
11.7X10.7X3 Acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	PB16BC
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Bouton-poussoir;Vis
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Poudre de polyester
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Plaques de montage externes
Nombre de trous	0
Série	PB
Type	Boîtier de bouton-poussoir standard
CUP	786725845484

Dimensions

Profondeur réelle	3.09 in
Hauteur réelle	11.75 in
Largeur réelle	10.75 in
Profondeur	3 dans
Hauteur	12 en
Poids	11 lb
Largeur	11 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Operator Interface](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDPB16BC-S](#)
[Dessins de vente - HWDPB16BC-S](#)
[Modèles 3D - PB16BC](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - PB16BC](#)
[Spécifications - PB16BC](#)