

PB5

Par Wiegmann
No de catalogue PB5

N4 30.5 MM 5 Boîte à boutons 12.5X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	PB5
Couleur	
Construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Bouton-poussoir;Vis
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Poudre de polyester
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Plaques de montage externes
Nombre de trous	5
Série	PB
Type	Boîtier de bouton-poussoir standard
CUP	786725430277

Dimensions

Profondeur réelle	12,5 pouces
Hauteur réelle	12,5 pouces
Largeur réelle	3.25 in
Profondeur	13 en
Hauteur	13 en
Poids	5 lb
Largeur	3 dans

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	4
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Operator Interface](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDPB5-S](#)
[Dessins de vente - HWDPB5-S](#)
[Modèles 3D - PB5](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - PB5](#)
[Spécifications - PB5](#)