

## N4 30.5 MM 6 Boîte à boutons verticale 14.7X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann  
No de catalogue [PB6VL](#)

N4 30.5 MM 6 Boîte à boutons verticale 14.7X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris.



### Général

Numéro de catalogue	PB6VL
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Bouton-poussoir;Vis
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Poudre de polyester
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Plaques de montage externes
Nombre de trous	6
Série	PB
Type	Boîtier de bouton-poussoir standard
CUP	786725430314

### Dimensions

Profondeur réelle	14.75 in
Hauteur réelle	14.75 in
Largeur réelle	3.25 in
Profondeur	15 en
Hauteur	15 en
Poids	6 lb
Largeur	3 dans

### Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	4
Répertorié UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Catalogues - Wiegmann Operator Interface](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - HWDPB6VL-S](#)  
[Dessins de vente - HWDPB6VL-S](#)  
[Modèles 3D - PB6VL](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - PB6VL](#)  
[Spécifications - PB6VL](#)