

N12 22.5 MM 25 Boîte à boutons 12.2X9.5X4.2 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann
No de catalogue [PBGX25](#)

N12 22.5 MM 25 Boîte à boutons 12.2X9.5X4.2 Acier au carbone -
Gris.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	PBGX25
Couleur	
Construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Bouton-poussoir;Vis
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Poudre de polyester
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Plaques de montage externes
Nombre de trous	25
Série	PBGX
Type	Boîtier de bouton-poussoir miniature
CUP	786725432059

Dimensions

Profondeur réelle	4.25 in
Hauteur réelle	12.25 in
Largeur réelle	9.5 in
Profondeur	4 dans
Hauteur	12 en
Poids	20 lb
Largeur	10 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Operator Interface](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDPBGX25-S](#)
[Dessins de vente - HWDPBGX25-S](#)
[Modèles 3D - PBGX25](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - PBGX25](#)
[Spécifications - PBGX25](#)