

N12 22.5 MM 4 Boîte à boutons 8.8X2.7X3.5 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann
No de catalogue [PBGX4](#)

N12 22.5 MM 4 Boîte à boutons 8.8X2.7X3.5 Acier au carbone - Gris.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	PBGX4
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Bouton-poussoir;Vis
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Poudre de polyester
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Plaques de montage externes
Nombre de trous	4
Série	PBGX
Type	Boîtier de bouton-poussoir miniature
CUP	786725431885

Dimensions

Profondeur réelle	3.5 in
Hauteur réelle	8.88 in
Largeur réelle	2.75 in
Profondeur	4 dans
Hauteur	9 en
Poids	4 lb
Largeur	3 dans

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Operator Interface](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDPBGX4-S](#)
[Dessins de vente - HWDPBGX4-S](#)
[Modèles 3D - PBGX4](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - PBGX4](#)
[Spécifications - PBGX4](#)