

N4X 30.5 MM 1 Boîtier de bouton poussoir 3.5X3.2X2.8 Acier inoxydable 316

Par Wiegmann
No de catalogue [PBSS1A](#)

N4X 30.5 MM 1 Boîtier de bouton poussoir 3.5X3.2X2.8 Acier
inoxydable 316.



*Image représentative

Général

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Numéro de catalogue | PBSS1A |
| La construction | Coutures soudées en continu |
| Type de couverture | Bouton poussoir |
| Indicateur RoHS de l'UE | Non |
| Les Knockouts | Non |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de montage | Plaques de montage externes |
| Nombre de trous | 1 |
| Bouton poussoir Nombre de trous | 1 |
| Taille du bouton-poussoir | 30,5 MM |
| Série | PBSS-A |
| Type | Enceinte |
| CUP | 786725845613 |

Dimensions

| | |
|-------------------|---------|
| Profondeur réelle | 2.81 in |
| Hauteur réelle | 3.5 in |
| Largeur réelle | 3.25 in |
| Profondeur | 3 dans |
| Hauteur | 4 dans |
| Poids | 5 lb |
| Largeur | 3 dans |

Certifications et conformité

| | |
|-----------------|-------|
| Liste certifiée | cULus |
| Nema Rating | 4X |
| Répertorié UL | Oui |

Logistique

| | |
|---------------------|---|
| Quantité de cartons | 1 |
|---------------------|---|

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDPBSS1A-S](#)
[Dessins de vente - HWDPBSS1A-S](#)
[Modèles 3D - PBSS1A](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - PBSS1A](#)
[Spécifications - PBSS1A](#)