

N4X 30.5 MM 2 Boîte à boutons profonde 6X4X4.8 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann
No de catalogue [PBXD2SS](#)

N4X 30.5 MM 2 Boîte à boutons profonde 6X4X4.8 Acier inoxydable 304.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	PBXD2SS
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Bouton poussoir
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Plaques de montage externes
Nombre de trous	2
Bouton poussoir Nombre de trous	2
Taille du bouton-poussoir	30,5 MM
Série	PBXD-SS
Type	Enceinte
CUP	786725845699

Dimensions

Profondeur réelle	4.81 in
Longueur réelle	4.81 in
Profondeur	5 en
Hauteur	6 dans
Poids	17 lb
Largeur	4 dans

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	4X
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDPBXD2SS-S](#)
[Dessins de vente - HWDPBXD2SS-S](#)
[Modèles 3D - PBXD2SS](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - PBXD2SS](#)
[Spécifications - PBXD2SS](#)