

N3R charnière continue montage mural 6X8X4 acier au carbone - gris

Par Wiegmann

No de catalogue [RHC060804](#)

N3R charnière continue montage mural 6X8X4 acier au carbone - gris.



*Image représentative

Caractéristiques

- Corps et portes fabriqués en acier au carbone de calibre 16
- Charnière continue
- Couverts fournis avec un loquet cadénassable
- La charnière est en acier au carbone avec un axe de charnière en acier inoxydable
- Les boîtiers de taille standard sont pourvus de débouchures dans le fond
- Des écrous soudés sont fournis pour le montage de panneaux arrière optionnels
- Plaques de montage externes, en haut et en bas du boîtier
- Débouchures sur le fond du boîtier

Général

Catalog Number	RHC060804
Construction	Spot Welded
Couleur	Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs	Yes
Matériau	Carbon Steel
Ouvertures défonçables	Yes
Type	Enclosure
Type de couvercle	Hinged Cover
Type de fini	Textured
Type de montage	External Mounting Plates
UPC	786725404209

Dimensions

Capacité en pieds cubes	192 cu.in
Hauteur	8 in
Hauteur actuelle	8.06 in
Largeur	6 in
Poids	5 lb
Profondeur	4 in
Profondeur actuelle	4.13 in

Lié au conducteur

Entrée de câble	Knock Outs
-----------------	------------

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	3R
Enregistré UL	Yes
Enregistré pour certification	cULus

Logistique

Quantité dans l'emballage	1
---------------------------	---

Documentation

- [3D Models - RHC060804](#)
- [Catalogs - Wiegmann NEMA 3R Enclosures](#)
- [Customer Notices - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
- [Engineering Drawing - HWDRHC060804-S](#)
- [Sales Drawings - HWDRHC060804-S](#)
- [SDS - HCC SDS](#)
- [Terms and Conditions - HCC Terms & Conditions](#)