

## Gouttière N3R - Sans débouchures 4X4X72 Acier au carbone - Galvanisé

Par Wiegmann

No de catalogue [RSCG040472GNK](#)

Gouttière N3R - Sans débouchures 4X4X72 Acier au carbone - Galvanisé.



\*Image représentative

### Caractéristiques

- La cuvette et le couvercle sont fabriqués en acier pré-galvanisé G-90 de calibre 16
- le dessus de l'écran d'égouttement et les côtés lisses et sans joint, à l'avant et à l'arrière, empêchent la pluie, la neige et le grésil de pénétrer dans l'enceinte
- des trous de montage gaufrés sont commodément situés à l'arrière
- un couvercle amovible à enfiler est solidement fixé à l'aide de vis situées le long du bord inférieur
- des débouchures sont prévues sur le fond de l'enceinte.

### Général

Catalog Number	RSCG040472GNK
Construction	Spot and Tack Welded
Indicateur EU RoHs	No
Matériau	Carbon Steel
Ouvertures défonçables	No
Type	Gutter
Type de fini	Galvanized
Type de montage	Embossed Mounting Holes
UPC	786725865475

### Dimensions

Capacité en pieds cubes	1152 cu.in
Hauteur	4 in
Hauteur actuelle	4.06 in
Largeur	4 in
Largeur actuelle	4.06 in
Poids	20 lb
Profondeur	72 in
Profondeur actuelle	72.13 in

### Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	3R
Enregistré UL	Yes
Enregistré pour certification	cULus

### Logistique

Quantité dans l'emballage	4
---------------------------	---

### Documentation

- [3D Models - RSCG040472GNK](#)
- [Catalogs - Wiegmann Wireways & Fittings](#)
- [Customer Notices - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
- [Engineering Drawing - HWDRSCG040472GNK-S](#)
- [Sales Drawings - RSCG040472GNK-S](#)
- [SDS - HCC SDS](#)
- [Terms and Conditions - HCC Terms & Conditions](#)