

## Gouttière N3R 6X6X12 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann  
No de catalogue RSCG060612



Gouttière N3R 6X6X12 Acier au carbone - Gris.

\*Image représentative

### Caractéristiques

- La cuvette et le couvercle sont fabriqués en acier au carbone de calibre 16
- la partie supérieure du pare-gouttes et les côtés lisses et sans soudure, à l'avant et à l'arrière, empêchent la pluie, la neige et le grésil de pénétrer dans l'enceinte
- des trous de montage gaufrés sont commodément situés à l'arrière
- un couvercle amovible à enfiler est solidement fixé à l'aide de vis situées le long du bord inférieur
- des débouchures sont prévues sur le fond de l'enceinte.

### Général

Catalog Number	RSCG060612
Construction	Spot and Tack Welded
Couleur	Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs	Yes
Matériau	Carbon Steel
Ouvertures défonçables	Yes
Type	Gutter
Type de fini	Polyester Powder
Type de montage	Embossed Mounting Holes
UPC	786725408504

### Dimensions

Capacité en pieds cubes	432 cu.in
Hauteur	6 in
Hauteur actuelle	6.06 in
Largeur	6 in
Largeur actuelle	6.06 in
Poids	7.25 lb
Profondeur	12 in
Profondeur actuelle	12.13 in

### Lié au conducteur

Entrée de câble	Knock Outs
-----------------	------------

### Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	3R
Enregistré UL	Yes
Enregistré pour certification	cULus

### Logistique

Quantité dans l'emballage	2
---------------------------	---

### Documentation

[3D Models - RSCG060612](#)  
[Catalogs - Wiegmann Wireways & Fittings](#)  
[Customer Notices - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Engineering Drawing - HWDRSCG060612-S](#)  
[Sales Drawings - HWDRSCG060612-S](#)  
[SDS - HCC SDS](#)  
[Terms and Conditions - HCC Terms & Conditions](#)