

Gouttière N3R 6X6X12 Acier au carbone - Galvanisé

Par Wiegmann

No de catalogue RSCG060612G



Gouttière N3R 6X6X12 Acier au carbone - Galvanisé.

*Image représentative

Caractéristiques

- La cuvette et le couvercle sont fabriqués en acier pré-galvanisé G-90 de calibre 16
- le dessus de l'écran d'égouttement et les côtés lisses et sans joint, à l'avant et à l'arrière, empêchent la pluie, la neige et le grésil de pénétrer dans l'enceinte
- des trous de montage gaufrés sont commodément situés à l'arrière
- un couvercle amovible à enfiler est solidement fixé à l'aide de vis situées le long du bord inférieur
- des débouchures sont prévues sur le fond de l'enceinte.

Général

Catalog Number	RSCG060612G
Construction	Spot and Tack Welded
Indicateur EU RoHs	Yes
Matériau	Carbon Steel
Ouvertures défonçables	Yes
Type	Gutter
Type de fini	Galvanized
Type de montage	Embossed Mounting Holes
UPC	786725846184

Dimensions

Capacité en pieds cubes	432 cu.in
Hauteur	6 in
Hauteur actuelle	6.06 in
Largeur	6 in
Largeur actuelle	6.06 in
Poids	8 lb
Profondeur	12 in
Profondeur actuelle	12.13 in

Lié au conducteur

Entrée de câble	Knock Outs
-----------------	------------

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	3R
Enregistré UL	Yes
Enregistré pour certification	cULus

Logistique

Quantité dans l'emballage	2
---------------------------	---

Documentation

- [3D Models - RSCG060612G](#)
- [Catalogs - Wiegmann Wireways & Fittings](#)
- [Customer Notices - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
- [Engineering Drawing - HWDRSCG060612G-S](#)
- [Sales Drawings - RSCG060612G-S](#)
- [SDS - HCC SDS](#)
- [Terms and Conditions - HCC Terms & Conditions](#)