

Gouttière N3R - No Knockouts 8X8X36 Carbon Steel - Gris

Par Wiegmann
No de catalogue [RSCG080836NK](#)



N3R Gutter - No Knockouts 8X8X36 Carbon Steel - Gray.

*Image représentative

Général

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Número de catalogue | RSCG080836NK |
| Couleur | |
| La construction | Soudure par points et par points |
| Indicateur RoHS de l'UE | Non |
| Type de finition | Poudre de polyester |
| Les Knockouts | Non |
| Matériau | Acier au carbone |
| Type de montage | Trous de montage gaufrés |
| Type | Gouttière |
| CUP | 786725863518 |

Dimensions

| | |
|-------------------|-------------------|
| Profondeur réelle | 36,13 pouces |
| Hauteur réelle | 8.06 in |
| Largeur réelle | 8.06 in |
| Capacité cubique | 3456 pouces cubes |
| Profondeur | 36 pouces |
| Hauteur | 8 en |
| Poids | 25 lb |
| Largeur | 12 en |

Certifications et conformité

| | |
|-----------------|-------|
| Liste certifiée | cULus |
| Nema Rating | 3R |
| Répertoire UL | Oui |

Logistique

| | |
|---------------------|---|
| Quantité de cartons | 1 |
|---------------------|---|

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Wireways & Fittings](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDRSCG080836NK-S](#)
[Dessins de vente - RSCG080836NK-S](#)
[Modèles 3D - RSCG080836NK](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - RSCG080836NK](#)
[Spécifications - RSCG080836NK](#)