

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 12X24X4 Acier au carbone - Galvanisé

Par Wiegmann

No de catalogue [SC122404GNK](#)

N1 Couvercle à vis - Sans débouchures 12X24X4 Acier au carbone - Galvanisé.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	SC122404GNK
La construction	Soudure par points
Type de couverture	Couvercle à vis
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Galvanisé
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Trous de montage gaufrés
Type	Enceinte
CUP	786725846528

Dimensions

Profondeur réelle	4.188 in
Hauteur réelle	24.125 in
Largeur réelle	12.125 en
Profondeur	4 dans
Hauteur	24 en
Poids	20 lb
Largeur	12 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	1
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann NEMA 1 Encloures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDSC122404GNK-S](#)
[Dessins de vente - HWDSC122404GNK-S](#)
[Modèles 3D - SC122404GNK](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - SC122404GNK](#)
[Spécifications - SC122404GNK](#)