

## N12 Déconnexion à brides à porte unique 20X21X10 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann

No de catalogue [SDN12202110PL](#)

N12 Single Door Flanged Disconnect 20X21X10 Carbon Steel - Gray.



\*Image représentative

### Général

Número de catalogue	SDN1220202110PL
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Poudre de polyester
Type de lattes	2-Point
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Pieds de montage externes
Nombre de portes (fixes)	1
Type	Enceinte
CUP	786725862894

### Dimensions

Profondeur réelle	10.25 in
Largeur réelle	21,38 pouces
Profondeur	10 en
Hauteur	20 en
Poids	45 lb
Largeur	21 en

### Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertorié UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Catalogues - Wiegmann Disconnects](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - HWDSN12202110PL-S](#)  
[Dessins de vente - HWDSN12202110PL-S](#)  
[Modèles 3D - SDN12202110PL](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - SDN12202110PL](#)  
[Spécifications - SDN12202110PL](#)