

N12 Déconnexion à brides à porte unique 24X25X10 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann

No de catalogue [SDN12242510PL](#)

N12 Single Door Flanged Disconnect 24X25X10 Carbon Steel - Gray.



*Image représentative

Général

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Número de catalogue | SDN12242510PL |
| Couleur | |
| La construction | Coutures soudées en continu |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui |
| Type de finition | Poudre de polyester |
| Type de lattes | 2-Point |
| Matériau | Acier au carbone |
| Type de montage | Pieds de montage externes |
| Nombre de portes (fixes) | 1 |
| Type | Enceinte |
| CUP | 786725862931 |

Dimensions

| | |
|-------------------|----------|
| Profondeur réelle | 10.25 in |
| Largeur réelle | 25.38 in |
| Profondeur | 10 en |
| Hauteur | 24 en |
| Poids | 58 lb |
| Largeur | 25 en |

Certifications et conformité

| | |
|-----------------|-------|
| Liste certifiée | cULus |
| Nema Rating | 12 |
| Répertoire UL | Oui |

Logistique

| | |
|---------------------|---|
| Quantité de cartons | 1 |
|---------------------|---|

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Disconnects](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDSN12242510PL-S](#)
[Dessins de vente - HWDSN12242510PL-S](#)
[Modèles 3D - SDN12242510PL](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - SDN12242510PL](#)
[Spécifications - SDN12242510PL](#)