

N12 Single Door Flanged Disconnect No Handle 48X37X10 Carbon Steel - Gray

Par Wiegmann

No de catalogue [SDN12483710](#)

N12 Single Door Flanged Disconnect No Handle 48X37X10
Carbon Steel - Gray.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	SDN12483710
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Poudre de polyester
Type de lattes	3-Point
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Pieds de montage externes
Nombre de portes (fixes)	1
Type	Enceinte
CUP	786725420056

Dimensions

Profondeur réelle	10.25 in
Largeur réelle	37,38 pouces
Profondeur	10 en
Hauteur	48 en
Poids	148 lb
Largeur	37 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Disconnects](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDSN12483710-S](#)
[Dessins de vente - HWDSN12483710-S](#)
[Modèles 3D - SDN12483710](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - SDN12483710](#)
[Spécifications - SDN12483710](#)