

## N12 Single Door Flanged Disconnect No Handle 48X38X12 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann

No de catalogue [SDN12483812](#)

N12 Single Door Flanged Disconnect No Handle 48X38X12  
Carbon Steel - Gray.



\*Image représentative

### Général

Número de catalogue	SDN12483812
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Poudre de polyester
Type de lattes	3-Point
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Pieds de montage externes
Nombre de portes (fixes)	1
Type	Enceinte
CUP	786725420353

### Dimensions

Profondeur réelle	12,13 pouces
Largeur réelle	37,38 pouces
Profondeur	12 en
Hauteur	48 en
Poids	153 lb
Largeur	37 en

### Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Catalogues - Wiegmann Disconnects](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - HWDSN12483812-S](#)  
[Dessins de vente - HWDSN12483812-S](#)  
[Modèles 3D - SDN12483812](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - SDN12483812](#)  
[Spécifications - SDN12483812](#)