

N4X Portique à charnières 4X4X120 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann
No de catalogue [SSJW410](#)

N4X Passages à charnières 4X4X120 en acier inoxydable 304.



*Image représentative

Général

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Type d'accessoire | Fil de fer |
| Numéro de catalogue | SSJW410 |
| Couleur | |
| Type de couverture | Couvercle à charnière |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui |
| Type de boîtier | Boîtier de type Nema 4X et 12 |
| Type de finition | Finition lisse et grainée |
| Les Knockouts | Non |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Fil de fer |
| CUP | 786725481309 |

Dimensions

| | |
|-----------------|--------|
| Longueur réelle | 120 en |
| Profondeur | 120 en |
| Hauteur | 4 dans |
| Poids | 52 lb |
| Largeur | 4 dans |

Certifications et conformité

| | |
|-----------------|-------|
| Liste certifiée | cULus |
| Nema Rating | 4X |
| Répertoire UL | Oui |

Logistique

| | |
|---------------------|---|
| Quantité de cartons | 1 |
|---------------------|---|

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Wireways & Fittings](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDSSJW410-S](#)
[Dessins de vente - HWDSSJW410-S](#)
[Modèles 3D - SSJW410](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - SSJW410](#)
[Spécifications - SSJW410](#)