

N4X Coude à 90 degrés (pour le passage de fils en acier inoxydable) 4X4 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann
No de catalogue [SSJWL904](#)

N4X Coude à 90 degrés (pour le passage de fils en acier inoxydable) 4X4 Acier inoxydable 304.



*Image représentative

Général

Type d'accessoire	Coude
Numéro de catalogue	SSJWL904
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Finition lisse et grainée
Type de montage	Coude à 90 degrés
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier inoxydable
Type	Adaptation
CUP	786725481354

Dimensions

Longueur réelle	8 en
Profondeur	8 en
Hauteur	5 en
Poids	5 lb
Largeur	8 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	4X
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Wireways & Fittings](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDSSJWL904-S](#)
[Modèles 3D - SSJWL904](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - SSJWL904](#)
[Spécifications - SSJWL904](#)