

N4X Douille de réduction (pour le passage de fils en acier inoxydable) 6X4 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann
No de catalogue [SSJWRB64C](#)



N4X Douille de réduction (pour le passage de fils en acier inoxydable) 6X4 en acier inoxydable 304.

*Image représentative

Général

Type d'accessoire	Douille de réduction
Numéro de catalogue	SSJWRB64C
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Finition lisse et grainée
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier inoxydable
Type	Accessoire
CUP	786725482955

Dimensions

Hauteur réelle	2.5 in
Longueur réelle	7 en
Profondeur	7 en
Hauteur	3 dans
Poids	2 lb
Largeur	5 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	4X
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Wireways & Fittings](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - SSJWRB64C](#)
[Spécifications - SSJWRB64C](#)