

N4X Pince murale à porte unique 30X24X10 Acier inoxydable 316

Par Wiegmann

No de catalogue [SSN4302410A](#)

N4X Pince murale à porte unique 30X24X10 Acier inoxydable 316.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	SSN4302410A
La construction	Coutures soudées en continu
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Les Knockouts	Non
Type de lattes	Clamps
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Pieds de montage externes
Nombre de portes (fixes)	1
Série	SSN4-A
Type	Enceinte
CUP	786725848218

Dimensions

Profondeur réelle	26.5 in
Capacité cubique	8370 pouces cubes
Profondeur	27 en
Hauteur	10 en
Poids	66 lb
Largeur	31 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none">cULusIEC
Nema Rating	4X
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDSSN4302410A-S](#)
[Dessins de vente - HWDSSN4302410A-S](#)
[Modèles 3D - SSN4302410A](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - SSN4302410A](#)
[Spécifications - SSN4302410A](#)