

N4X Double Door Floor-Mount Clamp 62X48X12 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann

No de catalogue [SSN4D624812](#)

N4X Double Door Floor-Mount Clamp 62X48X12 304 Stainless Steel.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	SSN4D624812
La construction	Coutures soudées en continu
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Les Knockouts	Non
Type de lattes	Clamps
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Kit de support de sol de 12 pouces de haut
Nombre de portes (fixes)	2
Série	SSN4D
Type	Enceinte
CUP	786725375202

Dimensions

Profondeur réelle	12,12 pouces
Hauteur réelle	62,12 pouces
Largeur réelle	48.12 in
Capacité cubique	35712 cu.in
Profondeur	12 en
Hauteur	62 en
Poids	385 lb
Largeur	48 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	4X
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDSSN4D624812-S](#)
[Dessins de vente - SSN4D624812-S](#)
[Modèles 3D - SSN4D624812](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - SSN4D624812](#)
[Spécifications - SSN4D624812](#)