

Auge grillagée à couvercle rabattable 12X12X24 en acier au carbone - Gris

Par Wiegmann
No de catalogue [T121224CH](#)



Auge en fil de fer à couvercle rabattable 12X12X24 en acier au carbone - Gris.

*Image représentative

Général

Type d'accessoire	Auge
Numéro de catalogue	T121224CH
Couleur	
Type de couverture	Couvercle à charnière
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Poudre de polyester
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier au carbone
Type	Auge
CUP	786725326778

Dimensions

Longueur réelle	24 en
Profondeur	24 en
Hauteur	12 en
Poids	34 lb
Largeur	12 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	4, IP66
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Modify Enclosures and Panels in 3-5 days](#)
[Catalogues - Wiegmann Wireways & Fittings](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDT121224CH-S](#)
[Dessins de vente - T121224CH-S](#)
[Modèles 3D - T121224CH](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - T121224CH](#)
[Spécifications - T121224CH](#)