

N12 Double Door Freestanding 60X48X18 304 Stainless Steel

Par Wiegmann

No de catalogue [WA604818FSDSS](#)



N12 Double Door Freestanding 60X48X18 304 Stainless Steel.

*Image représentative

Général

Número de catalogue	WA604818FSDSS
Construction	Coutures soudées en continu
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Les Knockouts	Non
Type de lattes	Combo verrouillage à clé 3 points - verrouillage par tampons
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Autonome
Nombre de portes (fixes)	2
Série	WA-FSDSS
Type	Enceinte
CUP	786725848959

Dimensions

Profondeur réelle	18,12 pouces
Hauteur réelle	60,12 pouces
Largeur réelle	48.12 in
Profondeur	18 en
Hauteur	60 pouces
Poids	425 lb
Largeur	48 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDWA604818FSDSS-S](#)
[Dessins de vente - HWDWA604818FSDSS-S](#)
[Modèles 3D - WA604818FSDSS](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - WA604818FSDSS](#)
[Spécifications - WA604818FSDSS](#)