



## Ventilateur axial - 115V / 240CFM 6 in.

Par Wiegmann

No de catalogue [WA6AXFN](#)

Ventilateur axial - 115V / 240CFM 6 in.



\*Image représentative

### Général

Numéro de catalogue	WA6AXFN
Couleur	
Entrée	26/35 Watts
Matériau	Aluminium moulé sous pression
Type	Ventilateur axial
CUP	786725602803

### Dimensions

Profondeur	2 en
Hauteur	6.77 in
Poids	2.5 lb
Largeur	6.77 in

### Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension Rating	115 V

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Catalogues - Wiegmann Environmental Controls](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - WA6AXFN](#)  
[Spécifications - WA6AXFN](#)



Une marque Hubbell