

N12 Freestanding à double porte 72X60X24 Acier au carbone - Gris

Par Wiegmann

No de catalogue [WA726024FSD](#)

N12 Double Door Freestanding 72X60X24 Carbon Steel - Gray.



*Image représentative

Général

Numéro de catalogue	WA726024FSD
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Par
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Texturé
Type de lattes	Combo verrouillage à clé 3 points - verrouillage par tampons
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Autonome
Nombre de portes (fixes)	2
Type	Enceinte
CUP	786725450602

Dimensions

Profondeur réelle	24,12 pouces
Hauteur réelle	72,12 pouces
Largeur réelle	60,12 pouces
Profondeur	24 en
Hauteur	72 en
Poids	645 lb
Largeur	60 pouces

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann NEMA 12 Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDWA726024FSD-S](#)
[Dessins de vente - HWDWA726024FSD-S](#)
[Modèles 3D - WA726024FSD](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - WA726024FSD](#)
[Spécifications - WA726024FSD](#)