

N12 Two Door Floor-Mount Right Flanged Disconnect 72X73X12 Carbon Steel - Gray (gris)

Par Wiegmann

No de catalogue [WA72X7312U](#)

N12 Two Door Floor-Mount Right Flanged Disconnect 72X73X12
Carbon Steel - Gray.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	WA72X7312U
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Poudre de polyester
Type de lattes	Poignée de cadénassage à 3 points
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Kit de support de sol de 15 pouces de haut
Nombre de portes (fixes)	2
Type	Enceinte
CUP	786725428656

Dimensions

Profondeur réelle	12,13 pouces
Hauteur réelle	72,13 pouces
Largeur réelle	73.75 in
Profondeur	12 en
Hauteur	72 en
Poids	710 lb
Largeur	74 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Disconnects](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDWA72X7312U-S](#)
[Dessins de vente - HWDWA72X7312U-S](#)
[Modèles 3D - WA72X7312U](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - WA72X7312U](#)
[Spécifications - WA72X7312U](#)