

N12 Two Door Right Flanged Disconnect 72X65.7X18 Carbon Steel - Gray

Par Wiegmann

No de catalogue [WA72XM6518U](#)



N12 Two Door Right Flanged Disconnect 72X65.7X18 Carbon Steel - Gray.

*Image représentative

Général

Número de catalogue	WA72XM6518U
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Poudre de polyester
Type de lattes	Poignée de cadénassage à 3 points
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Autonome
Nombre de portes (fixes)	2
Type	Enceinte
CUP	786725415908

Dimensions

Profondeur réelle	18,13 pouces
Hauteur réelle	72,13 pouces
Largeur réelle	65.75 in
Profondeur	18 en
Hauteur	72 en
Poids	815 lb
Largeur	66 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Disconnects](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDWA72XM6518U-S](#)
[Dessin technique - HWDWA72XM6518U-S](#)
[Dessins de vente - HWDWA72XM6518U-S](#)
[Modèles 3D - WA72XM6518U](#)
[Modèles 3D - WA72XM6518U](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - WA72XM6518U](#)
[Spécifications - WA72XM6518U](#)