

N12 Freestanding à porte unique 90X24X20 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann

No de catalogue [WA902420FSSS](#)



N12 Freestanding à porte unique 90X24X20 en acier inoxydable 304.

*Image représentative

Général

Número de catalogue	WA902420FSSS
La construction	Coutures soudées en continu
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Les Knockouts	Non
Type de lattes	Combo verrouillage à clé 3 points - verrouillage par tampons
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Autonome
Nombre de portes (fixes)	1
Série	WA-FSSS
Type	Enceinte
CUP	786725849246

Dimensions

Profondeur réelle	20,12 pouces
Hauteur réelle	90,12 pouces
Largeur réelle	24,12 pouces
Profondeur	20 en
Hauteur	90 en
Poids	310 lb
Largeur	24 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDWA902420FSSS-S](#)
[Dessins de vente - HWDWA902420FSSS-S](#)
[Modèles 3D - WA902420FSSS](#)
[Modèles 3D - WA902420FSSS \(opened\)](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - WA902420FSSS](#)
[Spécifications - WA902420FSSS](#)