

N12 Two Door Right Flanged Disconnect 90X77.7X20 Carbon Steel - Gray

Par Wiegmann
No de catalogue [WA90XM7720U](#)



N12 Two Door Right Flanged Disconnect 90X77.7X20 Carbon Steel - Gray.

*Image représentative

Général

Número de catalogue	WA90XM7720U
Couleur	
La construction	Coutures soudées en continu
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Poudre de polyester
Type de lattes	Poignée de cadenasage à 3 points
Matériau	Acier au carbone
Type de montage	Autonome
Nombre de portes (fixes)	2
Type	Enceinte
CUP	786725415953

Dimensions

Profondeur réelle	20,13 pouces
Hauteur réelle	90,13 pouces
Largeur réelle	77,75 pouces
Profondeur	20 en
Hauteur	90 en
Poids	1330 lb
Largeur	78 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - Wiegmann Disconnects](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDWA90XM7720U-S](#)
[Dessin technique - HWDWA90XM7720U-S](#)
[Dessins de vente - HWDWA90XM7720U-S](#)
[Modèles 3D - WA90XM7720U](#)
[Modèles 3D - WA90XM7720U](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - WA90XM7720U](#)
[Spécifications - WA90XM7720U](#)