

## N12 Interface opérateur Consolet 12X20 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann  
No de catalogue [WC12C20SS](#)



N12 Operator Interface Console 12X20 304 Stainless Steel.

\*Image représentative

### Général

Número de catalogue	WC12C20SS
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Couvercle à vis
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Dispositions relatives à la mise à la terre
Série	WC-SS
Type	Console
CUP	786725849475

### Dimensions

Profondeur réelle	9.09 in
Profondeur	9 en
Hauteur	12 en
Poids	24 lb
Largeur	20 en

### Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertorié UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - HWDWC12C20SS-S](#)  
[Dessins de vente - WC12C20SS-S](#)  
[Modèles 3D - WC12C20SS](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - WC12C20SS](#)  
[Spécifications - WC12C20SS](#)