

N12 Interface opérateur Consolet 20X24 Acier inoxydable 304

Par Wiegmann

No de catalogue [WC20C24SS](#)



N12 Operator Interface Console 20X24 304 Stainless Steel.

*Image représentative

Général

Número de catalogue	WC20C24SS
La construction	Coutures soudées en continu
Type de couverture	Couvercle à vis
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Les Knockouts	Non
Matériau	Acier inoxydable
Type de montage	Dispositions relatives à la mise à la terre
Série	WC-SS
Type	Console
CUP	786725849567

Dimensions

Profondeur réelle	13,09 pouces
Profondeur	13 en
Hauteur	20 en
Poids	43 lb
Largeur	24 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	cULus
Nema Rating	12
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Nema 4X Stainless Steel & Aluminum Enclosures](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - HWDWC20C24SS-S](#)
[Dessins de vente - WC20C24SS-S](#)
[Modèles 3D - WC20C24SS](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - WC20C24SS](#)
[Spécifications - WC20C24SS](#)