



WIPC14-14, P-Clip enduit de vinyle, diamètre de la botte de .25 IN, 1/4 IN Matériel de montage NON inclus

Par WILEY

No de catalogue [WIPC14-14](#)

P-Clip à revêtement Wiley ; 1/4" Bundle.



Général

Numéro de catalogue	WIPC14-14
Matériau	Vinyle résistant aux UV, acier zingué
Méthode de montage	Trou de montage de 17/64" pour matériel de montage de 1/4".
Température de fonctionnement Celcius Max	85C
Température de fonctionnement Celcius Min	-40C
CUP	621945472822

Dimensions

Taille du boulon	1/4 po
Hauteur	0,5 pouce

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR
Certification - cULus
Liste certifiée
Norme(s) industrielle(s)
Répertorié UL

Logistique

Quantité de cartons 2000

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogues - Wiley Wire Management Guide](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
[Dessins de vente - 50073101](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WLY_CA-WIPC1414-SPEC-FR | REV 7/2024