

SURFACE MOUNT



IMPORTANT: PENDANT BRACKET MUST BE INSTALLED PRIOR TO CEILING INSTALLATION FOR USE WITH CEILING THICKNESSES 5/8" TO 1-1/4"

ALL WIRING CONNECTIONS SHALL BE WITHIN JUNCTION BOX

IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS. Follow label information and instructions concerning Wet or Damp Locations, installation near combustible materials, insulation, building materials and proper lamping. Do not install in areas subject to combustible vapors or gases. Before wiring to power supply and during servicing or relamping, turn off power at fuse or circuit breaker. **All servicing or relamping must be performed by qualified service personnel. Product must be grounded to avoid potential electric shock or other potential hazard. Product must be mounted in locations and at heights and in a manner consistent with its intended use and in compliance with the National Electrical Code and local codes.** The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer or installed contrary to instructions may cause an unsafe condition. Do not block light emanating from product in whole or part, as this may cause an unsafe condition. Do not allow items such as drapes, curtains, screens or the like to come into contact with the product or to block light from the product, as this may cause an unsafe condition.

CAUTION: DO NOT ATTEMPT TO MODIFY OR REWIRE FACTORY-INSTALLED WIRING ON THE FIXTURE. SAFETY AND PROPER OPERATION OF THE FIXTURE DEPEND ON THE INTEGRITY OF THE WIRING.


TITLE	INST KV NONI 2.5/3.5in CYL CS SU	REV 2	DO NOT MODIFY OR ALTER THIS PRODUCT IN ANY WAY, OR INSTALL IN ANY FASHION WHICH IS CONTRARY TO THE INSTRUCTIONS CONTAINED HEREIN. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING THIS PRODUCT OR THE INSTALLATION OF IT, PLEASE CALL KURT VERSEN ENGINEERING AT 781-294-0100
DATE	03/02/22		
DWG NO	93147484		



1. SECURE PENDANT BRACKET TO 4" OCTAGONAL OUTLET BOX (SUPPLIED BY OTHERS) USING (2) #8-32 FLAT HEAD MACHINE SCREWS.

2. INSTALL CEILING & CAREFULLY CUT 2-3/4" HOLE.


CAUTION: DO NOT DAMAGE PENDANT BRACKET.



3. LOCK PENDANT BRACKET:


- ROUND CYLINDER-
 - SECURE LOCKING SCREW TO PREVENT ROTATION.
- SQUARE CYLINDER-
 - BEFORE SECURING LOCKING SCREW, REFERENCE STEP 4.

TITLE	INST KV NONI 2.5/3.5in CYL CS SU	REV 2	DO NOT MODIFY OR ALTER THIS PRODUCT IN ANY WAY, OR INSTALL IN ANY FASHION WHICH IS CONTRARY TO THE INSTRUCTIONS CONTAINED HEREIN. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING THIS PRODUCT OR THE INSTALLATION OF IT, PLEASE CALL KURT VERSEN ENGINEERING AT 781-294-0100
DATE	03/02/22		
DWG NO	93147484		




ROUND CYLINDER

ROUND CANOPY ASSEMBLY




SQUARE CYLINDER

LOCKING SCREW




SQUARE CANOPY ASSEMBLY



4. ATTACH CANOPY ASSEMBLY TO CEILING:

- ROUND CYLINDER-
 - SECURE CANOPY ASSEMBLY TO PENDANT STRAP WITH (2) #8-32 MACHINE SCREWS.
- SQUARE CYLINDER-
 - LOOSELY SECURE CANOPY ASSEMBLY TO PENDANT STRAP WITH (2) #8-32 MACHINE SCREWS.
 - ROTATE CANOPY ASSEMBLY UNTIL CANOPY IS IN DESIRED ORIENTATION.
 - NOTE: IF DESIRED ORIENTATION CANNOT BE ACHIEVED, UNSCREW CANOPY ASSEMBLY & LOOSELY ATTACH TO PEM NUTS 90° FROM ORIGINAL PEM NUTS. ROTATE CANOPY ASSEMBLY IS IN DESIRED LOCATION*
 - CAREFULLY UNSCREW MACHINE SCREWS & SECURE LOCKING SCREW.
 - SECURE CANOPY ASSEMBLY TO PENDANT STRAP WITH (2) #8-32 MACHINE SCREWS.

TITLE	INST KV NONI 2.5/3.5in CYL CS SU	REV 2	DO NOT MODIFY OR ALTER THIS PRODUCT IN ANY WAY, OR INSTALL IN ANY FASHION WHICH IS CONTRARY TO THE INSTRUCTIONS CONTAINED HEREIN. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING THIS PRODUCT OR THE INSTALLATION OF IT, PLEASE CALL KURT VERSEN ENGINEERING AT 781-294-0100
DATE	03/02/22		
DWG NO	93147484		




5. MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS. CAP UNUSED DIMMING WIRES.


6. SECURE CYLINDER ASSEMBLY TO CANOPY ASSEMBLY BY ALIGNING TABS IN CYLINDER ASSEMBLY WITH NOTCHES IN CANOPY ASSEMBLY & ROTATING UNTIL SECURE.

NOTE: FOR SQUARE CYLINDERS, CANOPY SHALL BE CONCENTRIC WITH CYLINDER.

CAUTION: DO NOT PINCH WIRES DURING INSTALLATION.



TITLE	INST KV NONI 2.5/3.5in CYL CS SU	REV 2	DO NOT MODIFY OR ALTER THIS PRODUCT IN ANY WAY, OR INSTALL IN ANY FASHION WHICH IS CONTRARY TO THE INSTRUCTIONS CONTAINED HEREIN. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING THIS PRODUCT OR THE INSTALLATION OF IT, PLEASE CALL KURT VERSEN ENGINEERING AT 781-294-0100
DATE	03/02/22		
DWG NO	93147484		



POSE EN SURFACE

IMPORTANT : LE SUPPORT DE LA TIGE DE SUSPENSION DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVANT L'INSTALLATION DU PLAFOND


À UTILISER AVEC DES ÉPAISSEURS DE PLAFOND DE 1,6 CM À 3,2 CM (5/8 PO À 1-1/4 PO)

TOUS LES RACCORDEMENTS DE CÂBLAGE DOIVENT ÊTRE SITUÉS DANS LA BOÎTE DE JONCTION

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ. LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. Suivre les informations et les instructions des étiquettes relatives aux emplacements mouillés ou humides, aux installations à proximité de matières combustibles, à l'isolation, aux matériaux de construction et à l'éclairage approprié. Ne pas utiliser dans des zones sujettes à des vapeurs ou gaz combustibles. Avant de câbler à l'alimentation et lors de l'entretien ou du changement d'ampoule, couper le courant au niveau du fusible ou du disjoncteur. **Tout entretien ou changement d'ampoule doit être effectué par un personnel d'entretien qualifié. Le produit doit être mis à la terre pour éviter tout choc électrique potentiel ou tout autre risque potentiel. Le produit doit être monté dans des endroits, à des hauteurs et d'une manière conformes à son emploi prévu et en conformité avec le Code canadien de l'électricité et autres codes en vigueur.** L'utilisation d'équipement accessoire non recommandé par le fabricant ou installé contrairement aux instructions peut créer une situation dangereuse. Ne pas bloquer complètement ni partiellement la lumière émise par le produit, car cela peut créer une situation dangereuse. Ne pas laisser d'articles tels que des rideaux, tentures, écrans ou autres toucher le produit ou bloquer la lumière émise par le produit, car cela peut créer une situation dangereuse.


ATTENTION : NE PAS TENTER DE MODIFIER NI DE REFAIRE LE CÂBLAGE D'USINE DU LUMINAIRE. LA SÉCURITÉ ET LE BON FONCTIONNEMENT DU LUMINAIRE DÉPENDENT DE L'INTÉGRITÉ DU CÂBLAGE.

TITLE	INST KV NONI 2.5/3.5in CYL CS SU	REV 2	NE MODIFIER NI ALTÉRER CE PRODUIT EN AUCUN CAS, ET NE PAS L'INSTALLER DE TOUTE MANIÈRE QUI EST CONTRAIRE AUX INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT CE PRODUIT OU SON INSTALLATION, PRIÈRE DE COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE D'INGÉNIERIE AU 781 294-0100.
DATE	03/02/22		
DWG NO	93147484		



1. FIXER LE SUPPORT DE LA TIGE DE SUSPENSION À UNE BOÎTE DE JONCTION OCTOGONALE DE 10 CM (4 PO), NON FOURNIE, À L'AIDE DE VIS DE MÉCANIQUE À TÊTE FRAISÉE N° 8-32.


2. INSTALLER LE PLAFOND ET DÉCOUPER SOIGNEUSEMENT UN TROU DE 5 CM (2-3/4 PO). **ATTENTION : NE PAS ENDOMMAGER LE SUPPORT DE LA TIGE DE SUSPENSION.**



3. VERROUILLAGE DU SUPPORT DE LA TIGE DE SUSPENSION :

- CYLINDRE ROND -
- ATTACHER L'ENSEMBLE ROSACE AU PLAFOND :
- CYLINDRE CARRÉ
- AVANT DE FIXER LA VIS DE BLOCAGE, VOIR L'ÉTAPE 4.


TITLE	INST KV NONI 2.5/3.5in CYL CS SU	REV 2	NE MODIFIER NI ALTÉRER CE PRODUIT EN AUCUN CAS, ET NE PAS L'INSTALLER DE TOUTE MANIÈRE QUI EST CONTRAIRE AUX INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT CE PRODUIT OU SON INSTALLATION, PRIÈRE DE COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE D'INGÉNIERIE AU 781 294-0100.
DATE	03/02/22		
DWG NO	93147484		



4. ATTACHER L'ENSEMBLE ROSACE AU PLAFOND:

- CYLINDRE ROND -
 - FIXER L'ENSEMBLE ROSACE À LA BARRETTE DE FIXATION DE LA TIGE DE SUSPENSION À L'AIDE DE (2) VIS MÉCANIQUES N° 8-32.
 - CYLINDRE CARRÉ-
 - FIXER L'ENSEMBLE ROSACE SANS LE SERRER À LA BARRETTE DE FIXATION DE LA TIGE DE SUSPENSION À L'AIDE DE (2) VIS MÉCANIQUES N° 8-32.
 - FAIRE TOURNER L'ENSEMBLE ROSACE JUSQU'À CE QUE LA ROSACE SOIT DANS L'ORIENTATION SOUHAITÉE.
- REMARQUE : SI L'ORIENTATION SOUHAITÉE NE PEUT ÊTRE OBTENUE, DÉVISSER L'ENSEMBLE ROSACE ET L'ATTACHER SANS LE SERRER À DES ÉCROUS PEM À 90° DES ÉCROUS PEM D'ORIGINE. FAIRE TOURNER L'ENSEMBLE ROSACE JUSQU'À L'EMPLACEMENT SOUHAITÉ.
- DÉVISSER SOIGNEUSEMENT LES VIS MÉCANIQUES ET FIXER LA VIS DE BLOCAGE.
 - FIXER L'ENSEMBLE ROSACE À LA BARRETTE DE FIXATION DE LA TIGE DE SUSPENSION À L'AIDE DE (2) VIS MÉCANIQUES N° 8-32.

TITLE	INST KV NONI 2.5/3.5in CYL CS SU	REV 2	NE MODIFIER NI ALTÉRER CE PRODUIT EN AUCUN CAS, ET NE PAS L'INSTALLER DE TOUTE MANIÈRE QUI EST CONTRAIRE AUX INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT CE PRODUIT OU SON INSTALLATION, PRIÈRE DE COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE D'INGÉNIERIE AU 781 294-0100.
DATE	03/02/22		
DWG NO	93147484		




5. EFFECTUER LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES. POSER DES CAPUCHONS SUR LES FILS DE GRADATEUR INUTILISÉS.

6. FIXER L'ENSEMBLE CYLINDRE À L'ENSEMBLE ROSACE EN ALIGNANT LES PATTES DE L'ENSEMBLE CYLINDRE AVEC LES ENCOCHES DE L'ENSEMBLE ROSACE, ET FAIRE TOURNER JUSQU'À FIXATION COMPLÈTE.

REMARQUE : POUR LES CYLINDRES CARRÉS, LA ROSACE DOIT AVOIR LE MÊME CENTRE QUE LE CYLINDRE.

ATTENTION : NE PAS PINCER LES FILS LORS DU MONTAGE.



TITLE	INST KV NONI 2.5/3.5in CYL CS SU	REV 2	NE MODIFIER NI ALTÉRER CE PRODUIT EN AUCUN CAS, ET NE PAS L'INSTALLER DE TOUTE MANIÈRE QUI EST CONTRAIRE AUX INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. EN CAS DE QUESTIONS CONCERNANT CE PRODUIT OU SON INSTALLATION, PRIÈRE DE COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE D'INGÉNIERIE AU 781 294-0100.
DATE	03/02/22		
DWG NO	93147484		