


# INSTALLATION INSTRUCTIONS - WGH Glass Wallpack Small Adjustable

## SAVE THESE INSTRUCTIONS



**HUBBELL**  
**Outdoor Lighting**

READ THOROUGHLY BEFORE INSTALLATION



**WARNING!** Fixtures must be grounded and installed in accordance with the National Electrical Code and all local codes. Failure to do so may increase the **RISK OF PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE, FIRE AND DEATH**. Install and use so fixture failures do not cause a hazard and use only in environments for which the product is specifically marked.

**WARNING!** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

**WARNING!** Dangerous voltage exist within the unit and all precautions usually observed in handling high voltage equipment should be observed when replacing light engine or otherwise servicing luminaires. Disregarding this warning could result in electrical shock and possible injury to the individual installing or servicing this equipment. Installation and servicing should be done by qualified personnel.

**CAUTION!** Follow ALL luminaire recommendations, product markings, instructions, restrictions and warnings regarding luminaire operation and burning position. Luminaire label shows electrical and environmental requirements and restrictions.

**NOTE!** This luminaire is designed for outdoor lighting applications with ambient temperatures not exceeding 40°C (104°F).

All electrical work must be done by a qualified electrician.

Turn off electric power to all affected circuits and allow to cool before installation or servicing.

A regularly scheduled maintenance program should be established to retain optimum light output and reduce heat retention. Dusting with a soft, clean, dry cloth is normally sufficient for the optical system. Any accumulation of dust or dirt should be removed regularly.

Carefully read these instructions before installing product. If you do not understand these instructions, before starting any work, contact your Hubbell Lighting distributor or techsupport@hubbell-ltg.com or (864) 678-1000

Give instructions to facility owner/manager for future reference.

See figure 1 if wanting to mount directly to the wall. This is showing the back of the housing. You will need to drill through the housing taking care not to drill into an internal items. You will also need to use the dimensions provided to drill and install the wall anchors (provided by others) to your wall. 1/2"-14 cast plugs have also been provided. If you would rather install direct to a junction box, see the next page for those installation steps.




Figure 1

Install round gasket here

Black	Line
White	Neutral
Green	Ground

93139881 Rev-B

# INSTALLATION INSTRUCTIONS - WGH Glass Wallpack Small Adjustable

## SAVE THESE INSTRUCTIONS



**HUBBELL**  
**Outdoor Lighting**

READ THOROUGHLY BEFORE INSTALLATION

If your light fixture was supplied with a photocell it may have a black photocell cap installed on it, see figure 2 to determine if the cap is installed. With the cap installed your light will always be on when power is applied unless a switch is used to turn the light on or off. If you want the photocell to turn off the light when it is daylight, remove the cap and discard.

Your light fixture can be mounted directly to a junction box. See figure 3 junction box mounting details. Drill through the housing in this area to match your junction box screw locations. Make sure to install the gasket as shown in figure 1.

Photocell Cap  
Location




Figure 2





Figure 3

### LUMEN SELECTABLE INSTRUCTIONS

Different lumen levels can be achieved by setting the controller to the wattage positions shown below.



93139881 Rev-B

Hubbell Lighting • 701 Millennium Boulevard • Greenville, SC 29607 • Phone: 864-678-1000  
Due to our continued efforts to improve our products, product specifications are subject to change without notice.  
© 2021 Hubbell Lighting. All Rights Reserved • For more information visit our website: [www.hubbelloutdoor.com](http://www.hubbelloutdoor.com)




# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION-WGH Verre Pack Mural Petite Ajustable

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS



**HUBBELL**  
**Outdoor Lighting**

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION



**AVERTISSEMENT!** Les appareils d'éclairages doivent être mis à la terre et installés selon le Code canadien de l'électricité et tous les codes locaux. Ne pas se conformer à ces codes pourrait conduire à **DES SECOURS ÉLECTRIQUES ET UN DANGER DE MORT OU D'INCENDIE**. Installez l'appareil d'éclairage seulement dans les environnements pour lesquels il est marqué, et de façon qu'un défaut ne puisse devenir un danger.

**AVERTISSEMENT!** Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'état de la Californie causer le cancer, des malformations congénitales et d'autres sévices à la reproduction. Bien se laver les mains après l'installation, le nettoyage ou après avoir touché le produit (particulièrement s'il est brisé).

**AVERTISSEMENT!** Une tension dangereuse est présente dans cet appareil. Toutes les précautions normalement prises en présence d'appareillage à tension secteur sont de mise lors du remplacement de l'ensemble d'éclairage à DEL ou de tout entretien des luminaires. Ne pas respecter le présent avertissement pourrait conduire à une décharge électrique et blessure au personnel d'installation ou d'entretien. L'installation et l'entretien doivent être faits par un personnel qualifié.

**ATTENTION!** Suivre toutes les indications, marquages, instructions, restrictions et recommandations concernant l'utilisation du luminaire ainsi que les dégagements requis et les précautions pour ne pas vous brûler. L'étiquette apposée sur le luminaire indique les exigences électriques et environnementales ainsi que les restrictions applicables.

**REMARQUE!** Le présent luminaire est conçu pour applications d'éclairage extérieures de température ambiante ne dépassant pas 40 °C (104°F).

Tous les raccordements électriques doivent être faits par un électricien certifié.

Avant de faire l'entretien, coupez la source de courant et laissez se refroidir le luminaire.

Un programme d'entretien régulier devrait être établi pour conserver la luminosité optimale et réduire l'accumulation de chaleur. Un chiffon doux et propre est normalement suffisant pour dépolir le système optique. Toute accumulation de poussière ou saleté doit être retirée de façon régulière.

Lire attentivement les présentes instructions avant d'installer le produit. Si vous ne comprenez pas les présentes instructions, communiquez avec votre distributeur de produits Hubbell Lighting, ou avec techsupport@hubbell-ltg.com ou (864) 678-1000 au téléphone.

Remettre les présentes instructions au propriétaire ou gestionnaire des installations pour référence ultérieure.

Voir la figure 1 si vous souhaitez le monter directement au mur. Ceci montre l'arrière du boîtier. Vous devrez percer le boîtier en prenant soin de ne pas percer un élément interne. Vous devrez également utiliser les dimensions fournies pour percer et installer les ancrages muraux (fournis par d'autres) sur votre mur. Des bouchons en fonte de 1/2 "-14 ont également été fournis. Si vous préférez installer directement à une boîte de jonction, reportez-vous à la page suivante pour ces étapes d'installation.

Noire	○	Ligne
Blanche	○	Neutre
Verte	○	Sol




Figure 1

INSTALLER LE JOINT ROND ICI

93139881 Rev-B

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION-WGH Verre Pack Mural Petite Ajustable

## SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS



**HUBBELL**  
**Outdoor Lighting**

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION

Si votre luminaire a été fourni avec une cellule photoélectrique, il peut y avoir un capuchon noir pour cellule photoélectrique, voir la figure 2 pour déterminer si le capuchon est installé. Avec le capuchon installé, votre lampe sera toujours allumée lors de la mise sous tension à moins qu'un interrupteur ne soit utilisé pour allumer ou éteindre la lumière. Si vous voulez que la photocellule éteigne la lumière quand il fait jour, retirez le capuchon et jetez-le.

Votre luminaire peut être monté directement sur une boîte de jonction. Voir les détails de montage de la boîte de jonction de la figure 3. Percez le boîtier dans cette zone pour correspondre aux emplacements des vis de votre boîte de jonction. Assurez-vous d'installer le joint comme indiqué sur la figure 1.

## INSTRUCTIONS SÉLECTIONNABLES SUR LE LUMEN

Différents niveaux de lumen peuvent être obtenus en réglant le contrôleur sur les positions de puissance indiquées ci-dessous.

Emplacement du capuchon de cellule photoélectrique




Figure 2





Figure 3



93139881 Rev-B