

PORTABLE METAL PLUGTRAK®

PLUGTRAK^{MD} MÉTALLIQUE PORTATIF

PLUGTRAK^{MR} METÁLICA PORTÁTIL

Installation Instructions

Directives de montage

Instrucciones de instalación

GENERAL INFORMATION

English

1. Install in accordance with the National Electrical Code®, Canadian Electrical Code, local electrical codes and the following instructions.
2. **CAUTION:** All electrical products may represent a possible shock or fire hazard if improperly installed, altered or misused.
3. **CAUTION:** Risk of electric shock. Use in dry indoor locations only.
4. The grounding type plugs used on this product are for use with grounding type receptacles only. Any attempt to alter these plugs for use with non-grounding receptacles may increase the possibility of electrical shock.

MOUNTING AND OPERATION INSTRUCTIONS

1. Mounting clips are supplied and may be used as a temporary means of mounting. Fasten mounting clips to wall using #6 flat head fasteners, 1/4 [6.4mm] diameter head size. Use screws appropriate for the type of surface. Clips should be securely fastened to surface. Recommended spacing between mounting clips - 30 inches [762 mm]. Snap PlugTrak® into mounting clips.
2. Insert cord set grounding plug into existing 15A, 120V grounded power receptacle.
3. Do NOT attempt to repair this product. No user serviceable parts inside.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Français

1. Installer conformément aux dispositions du Code canadien de l'électricité, des codes d'électricité locaux et des directives ci-dessous.
2. **ATTENTION:** Tous les appareils électriques peuvent causer des chocs électriques et un incendie s'ils sont mal installés, modifiés ou utilisés de façon impropre.
3. **ATTENTION:** Risque de choc électrique. Utiliser à l'intérieur dans des endroits secs seulement.
4. La fiche avec mise à la terre de cet appareil est destinée seulement à une prise munie d'une mise à la terre. Toute altération de cette fiche en vue de la brancher sur une prise sans mise à la terre peut augmenter les risques de chocs électriques.

DIRECTIVES DE MONTAGE ET DE FONCTIONNEMENT

1. Les supports fournis peuvent servir de dispositifs de fixation temporaires. Fixer les supports au mur avec des vis n° 6, tête plate de 6,4 mm. Utiliser les vis adéquates selon le type de surface. Les supports doivent être solidement fixés à la surface. On recommande d'espacer les supports de 762 mm. Enclencher le PlugTrak® dans les supports.
2. Brancher la fiche avec mise à la terre sur une prise existante de 15 A, 120 V avec mise à la terre.
3. Ne PAS tenter de réparer ce produit. Ne contient aucun composant pouvant être réparé par l'utilisateur.


INFORMACIÓN GENERAL

Español

1. Instalar de conformidad con la Norma oficial mexicana NOM-001-SEMP, los códigos eléctricos locales y las siguientes instrucciones.
2. **¡CUIDADO!** - Todos los productos eléctricos pueden representar un peligro posible de choque o incendio, si se instalan, modifican o utilizan incorrectamente.
3. **¡CUIDADO!** - Riesgo de choque eléctrico. Usar exclusivamente en lugares interiores secos.
4. Las clavijas con conexión a tierra empleadas en este producto deben utilizarse únicamente con tomacorrientes apropiados para conexión a tierra. Cualquier intento de modificar esas clavijas para usarlas con tomacorrientes sin conexión a tierra puede aumentar la posibilidad de choque eléctrico.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DE FUNCIONAMIENTO

1. Puede utilizarse los soportes provistos como dispositivos de fijación transitorios. Fijar los soportes a la pared con tornillos n° 6, cabeza plana 6,4 mm. Utilizar tornillos apropiados para el tipo de superficie. Deben fijar los soportes firmemente a la superficie. Se recomienda una distancia de 762 mm entre los soportes. Enganchar el PlugTrak® sobre los soportes.
2. Insertar la clavija con conexión a tierra del conector en el tomacorriente de alimentación de 15 A, 120 V con conexión a tierra existente.
3. NO intentar nunca reparar este producto. No hay in su interior piezas útiles para el usuario.



HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuencias inherentes a su uso. Esta garantía es válida sólo en México.

**HUBBELL DE MÉXICO
S.A. DE C.V.**

Av. Coyoacán #1051
México, D.F. 03100

Tel.:(5)575 - 2022
FAX: (5)559 - 8626

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
185 Plains Road
Milford, CT 06460-8897
(203) 882-4800

PD2151

07/06

PRINTED IN USA

