

CABLE ACCESS COVER CFB8 SERIES

Installation Instructions

GENERAL INFORMATION

English

NOTICE: Numeric suffixes must match between box and cover. **Verify correct cover before installation.**

NOTICE: When installing floor box, reference installation instructions, PD2515.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Remove and discard the temporary cover [1] and screws [2].
2. Remove cover assembly [3] from the rim [4] by rotating the latch handles [5] on the access doors [6] to the "C" position.
3. Clean flange surface [7] on floor box and apply a 1/4 inch [6mm] bead of electrical grade type RTV silicone sealant (customer supplied) continuously around the inside corner [8] of the flange.
4. Bed rim [4] in wet sealant and secure with screws [9] in locations indicated. Note: For CFB8CVRALU2 cover, install fillister head screws at locations marked "X".

ACCESS DOOR OPERATION

HUB INDICATOR ALIGNED WITH "L" – Use this position to lock cover to floor box.

HUB INDICATOR ALIGNED WITH "C" – Use this position to remove cover from floor box.

HUB INDICATOR ALIGNED WITH "D" – Use this position to remove door from cover.

5. Configure cable access doors, storing unused doors in brackets [10], and install cover.

COUVERCLE D'ACCÈS AUX CÂBLES - SÉRIE CFB8

Directives de montage

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Français

ATTENTION - Les suffixes numériques de la boîte et du couvercle doivent correspondre. **Vérifier qu'il s'agit du couvercle approprié avant l'installation.**

ATTENTION - Au moment d'installer la boîte de plancher, consulter les directives de montage PD2515.

DIRECTIVES DE MONTAGE

1. Ôter et jeter le couvercle temporaire [1] et les vis [2].
2. Retirer l'ensemble couvercle [3] de la garniture [4] en tournant les manettes de verrouillage [5] des portes d'accès [6] à la position "C".
3. Nettoyer la surface du rebord [7] de la boîte de plancher et appliquer un cordon de 6 mm de pâte à calfeutrer à la silicone de type RTV pour applications électriques (fournie par le client) sur tout le périmètre intérieur [8] du rebord.
4. Imprégner la garniture [4] de pâte à calfeutrer et la fixer avec les vis [9] aux endroits indiqués. Remarque : Pour le couvercle CFB8CVRALU2, installer les vis à tête cylindrique aux endroits identifiés par un "X".

FONCTIONNEMENT DE LA PORTE D'ACCÈS

INDICATEUR DU MOYEU ALIGNÉ SUR "L" – Utiliser cette position pour verrouiller le couvercle à la boîte de plancher.

INDICATEUR DU MOYEU ALIGNÉ SUR "C" – Utiliser cette position pour retirer le couvercle de la boîte de plancher.

INDICATEUR DU MOYEU ALIGNÉ SUR "D" – Utiliser cette position pour retirer la porte du couvercle.

5. Configurer les portes donnant accès aux câbles, en rangeant les portes inutilisées dans les supports [10], puis installer le couvercle.

TAPA DE ACCESO PARA CABLES - SERIE CFB8

Instrucciones de instalación

INFORMACIÓN GENERAL

Español

AVISO - Los sufijos numéricos de la caja y de la tapa deben coincidir. **Verificar que la tapa sea la correcta antes de la instalación.**

AVISO - Cuando se instale la caja de piso, consultar las instrucciones de instalación PD2515.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Quitar y desechar la tapa provisoria [1] y los tornillos [2].
2. Quitar el conjunto de la tapa [3] del marco [4] girando las manijas de enganche [5] ubicadas en las puertas de acceso [6] hasta que queden en la posición indicada en "C".
3. Limpiar la superficie del reborde [7] de la caja de piso y aplicar un cordón continuo de 6 mm (¼ in) de espesor de sellador de silicona para uso eléctrico tipo RTV (provisto por el usuario) alrededor de la esquina interna [8] del reborde.
4. Aplicar un cordón de sellador sobre el marco [4] y fijar con los tornillos [9]. Nota: Para la tapa CFB8CVRALU2, instalar los tornillos con cabeza cilíndrica en los lugares marcados con "X".

FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO





INDICADOR DEL EJE ALINEADO CON "L" – Usar esta posición para trabar la tapa a la caja de piso.

INDICADOR DEL EJE ALINEADO CON "C" – Usar esta posición para retirar la tapa de la caja de piso.

INDICADOR DEL EJE ALINEADO CON "D" – Usar esta posición para retirar la puerta de la tapa.

5. Configurar las puertas de acceso de cables, almacenando las puertas no usadas en los soportes [10], e instalar la tapa.





L

C

D

HUBBELL DE MEXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de su compra. HUBBELL reparará o reemplazará a su juicio el producto en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías salvo lo expresado arriba y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales. ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SÓLO EN MEXICO.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
 Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8, Col. Tlacoquemecatl del Valle
 México, 03200 D.F.Tel. (55) 9151-9999