

HUBBELL LED STRING LIGHT, 20 and 50 FEET

Installation Instructions

English

FEATURES: Locking female connector to securely attach downstream strings.
Multi-function magnetic bracket for Ceiling, Wall and Metal surface applications.

Warning: When using outdoor use portable luminaires, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

A) Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection is to be provided on the circuit(s) or outlets(s) to be used for the wet location portable luminaire. Receptacles are available having built-in GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.

B) Use only with an extension cord for outdoor use, such as an extension cord of cord type SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, OR SJTOW, SJTOW-A.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION:

This product has a **POLORIZED** plug (one blade is wider than the other) to ensure the proper connection to the receptacle and minimize the risk of electrical shock.

Do not alter plug.
Make sure the blades of the plug are fully inserted into the receptacle or attachment connector.


CATALOG NO. HBL182S20LEDH

20' Led Work Light w/ Connector and 1 LED Fixture

Lumens per fixture: 1100

Input Voltage: 120 VAC 60Hz 0.08 Amps 9.6 Watts

Maximum number of interconnected lights: 25 total fixtures per circuit.



CORDON LUMINEUX À DEL DE HUBBELL 6 ET 15 MÈTRES

Directives de Montage

Français

CARACTÉRISTIQUES – Connecteur femelle verrouillable pour fixer solidement les cordons en aval.
Support magnétique polyvalent pour utilisations au plafond, au mur et sur les surfaces métalliques.

Avertissement – Lorsque utilisé à l'extérieur, se servir de luminaires portatifs, les mesures de sécurité de base doivent être observées pour éviter les risques d'incendie, de chocs électriques et les blessures corporelles, incluant ce qui suit :

A) Protection par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) des circuits ou des prises utilisés par le luminaire portatif en milieu humide. Des prises de courant avec DDFT intégré sont disponibles pour répondre à cette exigence.

B) Utiliser seulement un cordon prolongateur conçu pour usage à l'extérieur, comme ceux de types SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A ou SJTOW, SJTOW-A.

MESURE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

Ce produit comporte une fiche **POLARISÉE** (une broche plus large que l'autre) pour assurer une connexion adéquate à la prise et minimiser les risques de chocs électriques.

Ne pas modifier la fiche.
S'assurer que les broches de la fiche sont complètement enfoncées dans la prise ou le connecteur.

NUMÉRO DE CATALOGUE HBL182S20LEDH

Baladeuse à DEL de 6 m avec connecteur et 1 luminaire à DEL

Lumens par luminaire : 1100

Tension d'entrée : 120 VCA, 60 Hz, 0,08 A, 9,6 W

Nombre maximal de lumières interconnectées : total de 25 luminaires par circuit.

HUBBELL CADENA DE LUZ LED, 20 y 50 pies (6 y 15 m)

Instrucciones de Instalación

Español

Características: Conector hembra para fijar las cadenas siguientes. Soporte magnético Multi-función para aplicaciones en Techo, Muro y superficies de Metal.

ADVERTENCIA: Cuando utilice Luminarias portátiles de uso al aire libre, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones personales, incluyendo las siguientes:

A) Interruptor de Circuito de Falla a Tierra (GFCI) en los circuitos o tomacorrientes que se utilizarán para la luminaria portátil en lugares húmedos. Hay receptáculos con protección incorporada (GFCI) que se pueden usar para utilizar ésta medida de seguridad.

B) Utilice solamente un cable de extensión para intemperie, como una extensión de cable tipo SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A O SJTOW, SJTOW-A.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

Este producto tiene una clavija POLORIZADA (una cuchilla es más ancha que la otra) para asegurar la conexión a la toma correcta y minimizar el riesgo de choque eléctrico.

No altere la clavija.
Asegúrese de que las patas de la clavija estén completamente insertadas en el conector del receptáculo o accesorio.

NO. DE CATÁLOGO HBL182S20LEDH

Luz de trabajo de 20' (6 m) C/conector y 1 lámpara LED

Lúmenes por lámpara: 1100

Volts de entrada: 120 VCA 60Hz 0.08 amperios 9,6 Watts

Número máximo de luces interconectadas: 25 luminarias por circuito total.

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com

PD2760 (Page 1) 7/16



HUBBELL LED STRING LIGHT, 20 and 50 FEET

English

CATALOG NO. HBL182S50LEDH

50' Led String Light with connector and 5 LED Fixtures


Lumens per fixture: 1100

Total Lumens per light string: 5500

Input Voltage: 120VAC 60Hz 0.4 Amps 48 Watts

Maximum number of interconnected light strings:

10 lights strings or 50 total fixtures per circuit.



**CORDON LUMINEUX À DEL DE HUBBELL
6 ET 15 MÈTRES**

Français

NUMÉRO DE CATALOGUE HBL182S50LEDH

Baladeuse à DEL de 15 m avec connecteur et 5 luminaires à DEL

Lumens par luminaire : 1100

Lumens totaux par cordon lumineux : 5500

Tension d'entrée : 120 VCA, 60 Hz, 0,4 A, 48 W

Nombre maximal de cordons lumineux interconnectés : 10 cordons

lumineux ou un total de 50 luminaires par circuit.

**HUBBELL CADENA DE LUZ LED, 20 y 50
pies (6 y 15 m)**

Español

NO. DE CATÁLOGO HBL182S50LEDH

Luz de trabajo de 50' (15 m) C/conector y 5 lámparas LED

Lúmenes por lámpara: 1100

Total de lúmenes por cadena de luz: 5500

Volts de entrada: 120 VCA 60Hz 0,4 amperios 48 Watts

Número máximo de cadenas de luz interconectadas:

10 cadenas de luz o 50 luminarias por circuito total.