



Twist-Lock^{MD} série Edge

Prises Twist-Lock^{MD} avec raccords sans vis



Prises Twist-Lock^{MD} avec raccords sans vis

Les prises innovantes Twist-Lock^{MD} série Edge de Hubbell avec des raccords sans vis sont les dispositifs de raccord les plus rapides sur le marché.




Obtenez l'avantage Twist-Lock[®] Edge

Concernant la vitesse - Diminuez votre temps d'installation de plus de 80 % : Les techniciens peuvent terminer l'installation entièrement à la main sans tournevis ou clé dynamométrique

Concernant la sécurité - Une connexion fiable et cohérente; pas de pièces métalliques sous tension exposées sur la prise

Concernant la durabilité - Les fils restent serrés à long terme, malgré les vibrations, les variations de température ou la détente des brins

Concernant la fiabilité - La même qualité à laquelle on s'attend de la part de Hubbell



Une fois activés, les plongeurs de terminaison tombent dans l'appareil, effondrant le ressort sur le conducteur



Chaque terminaison prend quelques secondes à câbler

Un ressort puissant continue à appliquer une pression quand les brins se détendent

*Le câblage ne nécessite pas de tournevis dynamométrique**



Économies de main-d'œuvre, aussi simples que :



déplacez simplement le piston vers le haut pour libérer le fil

INFORMATIONS DE COMMANDE

Prises simples Twist-Lock^{MD}

Description	Pôles / Fils	Service nominal	20 A	30 A
	2P/3W	125V	HBL2310ST	HBL2610ST
		250V	HBL2320ST	HBL2620ST
Prises de verrouillage de terminaison à ressort	3P/4W	125/250V	HBL2410ST	HBL2710ST
		3Ø 250 V	HBL2420ST	HBL2720ST
	4P/5W	3Ø 480 V	HBL2430ST	HBL2730ST
		3ØY 120/208V	HBL2510ST	HBL2810ST
		3ØY 277/480V	HBL2520ST	HBL2820ST
Pont de retrait, à utiliser avec toutes les prises de Twist-Lock série Edge				HBLSTRB



* Avec cette nouvelle méthode de raccord, les exigences de Partie I du code CE pour l'utilisation d'un tournevis ou d'une clé dynamométrique pour fixer les raccords ne sont plus applicables.



Twist-Lock^{MD} série Edge


Prises Twist-Lock^{MD} avec raccords sans vis



SPÉCIFICATIONS

Dimensions du produit pouces (mm)

N° de catalogue	Ampères	A	B	C	P	E	F	G	H
HBL2310ST	20A	3,28 po	2,38 po	1,56 po	0,24 po	1,17 po	1,45 po	2,77 po	1,70 po
HBL2320ST									
HBL2410ST									
HBL2420ST									
HBL2430ST									
HBL2510ST	30A	3,28 po	2,38 po	1,56 po	0,24 po	1,26 po	1,53 po	2,77 po	1,70 po
HBL2610ST									
HBL2620ST									
HBL2710ST									
HBL2720ST									
HBL2730ST									
HBL2810ST	30A	3,28 po	2,38 po	1,56 po	0,24 po	1,26 po	1,53 po	2,77 po	1,70 po
HBL2820ST									



Certifications

Homologuée cULus par UL jusqu'à UL498 et CSA C22.2 N° 42.
Environnement sec intérieur sauf si protégée par d'autres moyens.

SOUTIEN LITTÉRAIRE

Hubbell offre une vaste bibliothèque de littérature d'accompagnement pour ses produits.
Les fichiers PDF téléchargeables sont disponibles en ligne.




Catalogue de la gamme complète



Guide de sécurité



Guide de divertissement



Dispositifs de câblage Insulgrip^{MD}



Sélecteurs de glissières

Dispositifs Twist-Lock^{MD}

Poignées en maille Kellems^{MD}

HUBBELL[®]
Wiring Device-Kellems

www.hubbell.ca



HUBBELL CANADA • 870 Brock Road South • Pickering, ON L1W 1Z8 • Sans Frais: 1-800-465-7051 • Fax: (905) 839-9108

Imprimé au Canada. Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

® est une marque déposée de Hubbell Incorporated.

H3678 Rév 08/21