



# Poteaux de branchement standard

Les poteaux de branchement en aluminium de Hubbell Canada offrent la meilleure solution pour acheminer des câbles d'alimentation ou tout autre câble de communication d'un plafond suspendu aux postes de travail. Ces poteaux d'excellente qualité sont résistants et faciles à installer. En plus d'être esthétiques, ils peuvent contenir de nombreux câbles.

Les poteaux de branchement standard sont offerts en trois (3) configurations : communication seulement (poteau vide, aucune prise de courant installée), alimentation seulement (aucune ouverture préfabriquée pour la communication), ou alimentation et communication (prises de courant installées et ouvertures préfabriquées pour la communication). Les ouvertures préfabriquées pour la communication et les prises de courant sont placées à des hauteurs standards, ce qui convient à la plupart des applications et les poteaux offerts mesurent jusqu'à 6,7 m (22 pieds)! Ces poteaux sont offerts en quatre (4) couleurs avec une variété de prises de courant. Notre nomenclature logique vous permet de choisir le poteau qui vous convient le mieux!



Besoin de changer la hauteur ou l'espacement des ouvertures préfabriquées pour la communication ou des prises de courant? Besoin de certains dispositifs qui ne font pas partie de notre poteau de branchement standard?

***Demandez nos poteaux de branchement sur mesure!***

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Fabriqué au Canada!	Court délai d'approvisionnement du produit. Styles et quantités pouvant être commandés en 24 heures.
Large éventail de finitions	Finition durable et attrayante
Barrière interne qui isole la téléphonie et la transmission des données de l'alimentation.	Chaque poteau vous donne une excellente flexibilité et beaucoup de capacité
Les dispositifs d'alimentation et de communication sont accessibles du même côté du poteau	Des dispositifs faciles d'accès, peu importe où est placé le poteau
Design en aluminium extrudé	Léger et solide

## CAPACITÉ DE L'APPAREIL


- Maximum de 4 circuits, avec maximum de 4 prises de courant doubles ou 8 prises de courant par circuit. (32 prises de courant par poteau de 4 circuits)
- Les prises de courant de différentes classifications utilisées sur un même poteau de branchement doivent avoir leur propre circuit
- Les applications de mise à la terre isolée doivent être branchées sur un circuit désigné
- Chacune des prises de courant est espacée d'au moins 10 cm (4 pouces) (prises simples et doubles)  
Les dispositifs StyleLine® nécessitent d'être espacés d'au moins 11,5 cm (4,5 pouces)

## DÉTAILS DU PRODUIT

Poteau	Aluminium extrudé peint ou fini anodisé.
Barrière	Acier
Base	Mousse, configurable pour différentes finitions de plancher
Support de montage pour profilé en T	Acier, revêtement blanc poudre
Boîte de jonction	Acier, capacité de 35,6, 40,6 ou 53,3 cm <sup>3</sup> (14, 16 ou 21 pouces <sup>3</sup> ), plaque d'obturation fournie
Circuit	Conducteur de cuivre # 12 (20 A) ou # 14 (15 A)
Approbations	Certifié par l'Association Canadienne de Normalisation (CSA) 

## OPTIONS DE COULEUR

Couleurs standard :



Gris



Blanc



Noir



Anodisé clair

Consulter l'usine pour obtenir des couleurs personnalisées et d'autres options d'anodisation.


### OPTIONS D'ENTRÉE D'ALIMENTATION



Câble et fiche moulés

Boîte de jonction

### OPTIONS DE PRISES DE COURANT



Prise de grade "Spécification" double

StyleLine® double

Prise double de mise à la terre isolée

### OUVERTURES PRÉFABRIQUÉES POUR LA COMMUNICATION



## NOMENCLATURE : POTEAU DE BRANCHEMENT STANDARD

A25	9 6	2	4	DIG	BJ	2CT	W
Gamme	Longueur en pieds	Nombre d'ouvertures préfabriquées pour données	Nombre de prises	Type de prise	Boîte de jonction	Nombre de circuits	Couleur
<b>A25</b> Plafond profilé en T	Min. 0,9 m (3 pieds) Max. 6,7 m (22 pieds)  (Veuillez commander multiple de 1 pouce)	Multiple de 1 : 1, 2, 3 etc	Multiple de 2 : 2, 4, 6 etc Pour 2 prises = une prise double	<b>D</b> = Prise Double <b>D2</b> = Prise Double de 20 A <b>DIG</b> = Prise Double de mise à la terre isolée  <b>DSL</b> = Prise "StyleLine" Double	<b>BJ</b> = Boîte de jonction, prises IG DOIVENT avoir une boîte de jonction  <b>Ne rien mettre</b> = aucune boîte de jonction	<b>1CT</b> = ne rien mettre <b>2CT</b> = 2 circuits <b>3CT</b> = 3 circuits <b>4CT</b> = 4 circuits  (maximum 4 circuits)	<b>Ne rien mettre</b> = gris <b>W</b> = blanc <b>AN</b> = Aluminium Anodisé <b>BK</b> = noir

## EXEMPLES DE NUMÉRO DE PIÈCE


(Voici quelques configurations courantes de poteaux de branchement avec une finition de peinture grise)

A259624D A2510624D A2512624D	Poteau de branchement complet avec deux prises doubles de grade "Spécification" précâblées pour un circuit, deux ouvertures préfabriquées pour communication de type StyleLine®, un câble et fiche moulés de 3 m (10 pieds). Anneau de garniture pour carreau de plafond et socle de base antidérapant inclus	
A259624DSL A2510624DSL A2512624DSL	Poteau de branchement complet avec deux prises de grade "Spécification" précâblées pour un circuit, deux ouvertures préfabriquées pour communication de type StyleLine®, un câble et fiche moulés de 3 m (10 pieds). Anneau de garniture pour carreau de plafond et socle de base antidérapant inclus	
A2596222DRIGBJ A25106222DRIGBJ A25126222DRIGBJ	Poteau de branchement complet avec une prise double de mise à la terre isolée de couleur orange, une prise double standard précâblée pour deux circuits, deux ouvertures préfabriquées pour communication de type StyleLine® et une boîte de jonction pour installation du câblage électrique. Anneau de garniture pour carreau de plafond et socle de base antidérapant inclus	
A259600 A2510600 A2512600	Poteau de branchement (communication seulement) avec deux ouvertures préfabriquées pour communication de type StyleLine®. Anneau de garniture pour carreau de plafond et socle de base antidérapant inclus	

### Remarques :

- Les pièces ci-dessus avec alimentation et communication sont fournies avec un câble et fiche moulés de 15 A. Pour commander une version avec une boîte de jonction, ajoutez simplement « BJ » à la fin du numéro de série de la pièce (par exemple A259624DBJ)
- Pour commander un poteau de branchement avec un mélange de prises double standard et des prises de mise à la terre isolée (IG), ajoutez « R » pour indiquer « prise double régulière » (par exemple A2596222DRIGBJ)

## AUTRES SYSTÈMES DE DISTRIBUTION FABRIQUÉS PAR HUBBELL CANADA




Mini dispositifs d'alimentation électrique



Multiprises de 0 U ou 1 U



Unités de distribution d'énergie électrique



Canalisation précâblée

