



PRISES USB-C AVEC PUISSANTE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE

Chargez les ordinateurs portables et les appareils plus rapidement grâce à la prise USB haute puissance !

Les prises USB-C^{MD} à charge rapide, dotées d'une technologie à puissante distribution d'énergie (PD), fournissent plus de courant. Les utilisateurs peuvent charger rapidement des ordinateurs portables et d'autres appareils plus gros. Les téléphones et les tablettes peuvent se charger de trois jusqu'à quatre fois plus rapidement.

Ces prises de courant avec chargeurs USB sont durables, pratiques, et elles éliminent le besoin d'adaptateurs tout en conservant les prises électriques de courant pour des besoins plus élevés.

Le port USB-C marqué PD (puissante distribution d'énergie) fournit jusqu'à 55 W de sortie de courant. Le port supplémentaire de type C ou de type A prend en charge un USB BC 1.2. Les versions de qualité commerciale et pour les hôpitaux sont disponibles en différentes couleurs.

Caractéristiques

- Le port USB-C à puissante distribution d'énergie fournit jusqu'à 20 V, 55 W
- Le port C ou A supplémentaire fournit 1,5 A/5 W, jusqu'à 7,5 W
- Les ports USB robustes en acier inoxydable sont évalués pour 10 000 cycles
- Les prises de courant duplex de 125 V CA sont disponibles en modèles 15 ou 20 A
- Les prises sont dotées de la technologie brevetée inviolable de Hubbell
- Homologué cULus

Applications

- Hôpitaux
- Universités
- Institutions
- Hôtels
- Commercial
- Bureau à domicile



PLUS DE PUISSANCE, MOINS DE CHALEUR

La technologie de nitrure de gallium (GaN) avec une efficacité électronique optimisée réduit la taille et la chaleur, permettant plus de puissance.

Prises USB-C avec puissante distribution d'énergie

Chargeur USB Type C

Description	Couleur	Commercial		Pour hôpitaux	
		15A 125V	20A 125V	15A 125V	20A 125V
Deux configurations de ports de type C, (1) port USB-C ^{MD} (PD) avec une sortie jusqu'à 55 W et (1) port USB-C pratique 1,5 A, sortie 5 V, prise duplex inviolable, ports USB évalués à 10 000 cycles	Noir	USB15CPDBK	USB20CPDBK	USB8200CPDBK	USB8300CPDBK
	Brun	USB15CPD	USB20CPD	USB8200CPD	USB8300CPD
	Gris	USB15CPDGY	USB20CPDGY	USB8200CPDGY	USB8300CPDGY
	Ivoire	USB15CPDI	USB20CPDI	USB8200CPDI	USB8300CPDI
	Amande clair	USB15CPDLA	USB20CPDLA	USB8200CPDLA	USB8300CPDLA
	Blanc	USB15CPDW	USB20CPDW	USB8200CPDW	USB8300CPDW
	Rouge	-	-	USB8200CPDR	USB8300CPDR



USB15CPDBK



USB15CPD



USB15CPDGY

Chargeur USB à combinaison de type A et C

Description	Couleur	Commercial		Pour hôpitaux	
		15A 125V	20A 125V	15A 125V	20A 125V
((1) port USB-C (PD) avec sortie jusqu'à 55 W et (1) port USB Type-A pratique 1,5 A, sortie 5 V, prise duplex inviolable, ports USB évalués à 10 000 cycles	Noir	USB15ACPDBK	USB20ACPDBK	USB8200ACPDBK	USB8300ACPDBK
	Brun	USB15ACPD	USB20ACPD	USB8200ACPD	USB8300ACPD
	Gris	USB15ACPDGY	USB20ACPDGY	USB8200ACPDGY	USB8300ACPDGY
	Ivoire	USB15ACPDI	USB20ACPDI	USB8200ACPDI	USB8300ACPDI
	Amande clair	USB15ACPDLA	USB20ACPDLA	USB8200ACPDLA	USB8300ACPDLA
	Blanc	USB15ACPDW	USB20ACPDW	USB8200ACPDW	USB8300ACPDW
	Rouge	-	-	USB8200ACPDR	USB8300ACPDR



USB15ACPDI



USB15ACPDLA



USB15ACPDW



USB8200ACPDR



©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés. Hubbell et le logo Hubbell sont des marques déposées ou des marques commerciales de Hubbell Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Hubbell Canada | 870 chemin Brock sud, Pickering, ON L1W 1Z8
hubbell.ca | 800-465-7051

