




Twist-Lock^{MD} série Edge

Prises Twist-Lock^{MD} avec raccords sans vis



Prises Twist-Lock^{MD} avec raccords sans vis

Les prises innovantes Twist-Lock^{MD} série Edge de Hubbell avec des raccords sans vis sont les dispositifs de raccord les plus rapides sur le marché.



Prises Twist-Lock^{MD} avec raccords sans vis


Caractéristiques

- Un ressort puissant continue à appliquer une pression quand les brins se détendent
- Aucun métal n'est exposé sur les prises, ce qui permet l'installation de davantage de dispositifs plus proches les uns des autres
- Le câblage ne nécessite pas de tournevis dynamométrique



Économie de temps de travail

Aussi facile que : 1, 2, 3.



Achetez la Twist-Lock^{MD} Edge

Edge pour la vitesse

Diminuez votre temps d'installation de plus de 80 % : les techniciens peuvent terminer l'installation entièrement à la main sans tournevis ou clé dynamométrique

Edge pour la sécurité

Connexion fiable et uniforme
Pas de métal exposé sur la prise

Edge pour la durabilité

Les fils restent serrés à long terme, malgré les vibrations, les variations de température ou la détente des brins

Edge pour la fiabilité

La qualité à laquelle on s'attend de la part de Hubbell

Prises uniques Twist-Lock^{MD}


Description	Amp.	125 Volts	250 Volts
Prises de verrouillage de terminaison à ressort	20 A	HBL2310ST	HBL2320ST
	30 A	HBL2610ST	HBL2620ST

Remarque : Avec cette nouvelle méthode de raccord, les exigences de Partie I du code CE pour l'utilisation d'un tournevis ou d'une clé dynamométrique pour fixer les raccords ne sont plus applicables.

Remarque : Les terminaisons peuvent être déconnectées en déplaçant simplement le piston vers le haut, en position ouverte.

Twist-Lock^{MD} série Edge

Prises Twist-Lock^{MD} avec raccords sans vis




Dimensions du produit pouces (mm)

N° de catalogue	Amp.	A	B	C	P	E	F	G	H
HBL2310ST	20 A	3,28 po	2,38 po	1,56 po	0,24 po	1,17 po	1,45 po	2,77 po	1,70 po
HBL2320ST		(83,3)	(60,3)	(39,6)	(6,0)	(29,8)	(36,8)	(70,4)	(43,2)
HBL2610ST	30 A	3,28 po	2,38 po	1,56 po	0,24 po	1,26 po	1,53 po	2,77 po	1,70 po
HBL2620ST		(83,3)	(60,3)	(39,6)	(6,1)	(32,0)	(39,0)	(70,4)	(43,2)

Certifications

Homologuée cULus par UL jusqu'à UL498 et CSA C22.2 N° 42. Environnement sec intérieur sauf si protégée par d'autres moyens.

Trous taraudés 6-32 pour vis de plaque murale



Documentation supplémentaire

Hubbell offre une vaste bibliothèque de littérature d'accompagnement pour ses produits. Les fichiers PDF téléchargeables sont disponibles en ligne à l'adresse www.hubbell-wiring.com.

Catalogue en ligne complet de Hubbell



Brochure de sécurité de Hubbell



Brochure divertissements



Guide d'application des dispositifs de câblage Insulgrip^{MD}



Chartes des diapositives Hubbell



Dispositifs Twist-Lock^{MD}

Mâchoires d'extraction maillées Kellems^{MD}