

Les boîtes **Hubbell® BANANA BOX™** sont conçues pour permettre l'installation la plus rapide et la plus simple de l'industrie. Chaque boîte comporte de nombreuses fonctions d'économie de main d'oeuvre. Une boîte authentique **BANANA BOX™** est moulée dans une résine résistante aux chocs et aux hautes températures. Elle se distingue par sa couleur jaune vif, et offre une meilleure visibilité afin de distinguer les fils dans des endroits à faible luminosité.

La nouvelle boîte pour plafond **BANANA BOX™**, de la série **2028**, dispose d'un plus grand volume, soit de 28,1 po. cu. (460,5 mL). La courroie de mise à la terre métallique s'étend d'une vis de fixation à l'autre pour une installation plus sécuritaire et facilite l'accès aux deux vis de terre.



Homologuée pour soutenir 23 kg (50 lb.)

Courroie de terre métallique affleurante facilitant l'accès aux vis de terre



Pattes minces permettant une installation affleurante avec les luminaires DEL.



Guide pour vis/clovis



2 vis de terre et 2 vis pour dispositifs sont incluses




Installation avec deux épaisseurs de cloison sèche (2028R):  
a) Pattes détachables  
b) Profondeur marquée à 1"



## Caractéristiques exclusives

- Boîtes pour appareils deux et trois groupes. Les séries 2022 et 2023 ont des rainures permettant l'insertion d'une **cloison pour câbles à basse tension** optionnelle, des **repères du centre** pour rapidement placer à la hauteur voulue, des **trous de montage intérieurs et extérieurs** facilitant l'installation.
- Boîte pour poêle/sècheuse/jonction. La série 2026 offre des **débouchures** de 1/2" et 3/4", des **entrées de câbles NMD-90 auto-serrante**, une capacité de **58,5 po<sup>3</sup>** (958 mL) et des **trous de montage intérieurs** pour des options d'installation plus flexibles.



## Caractéristiques et Avantages

### Modèles avec pare-vapeur éconergétiques

- Économies d'énergie supérieures
- Réduction de fuites d'air à travers les murs extérieurs
- Pare-vapeur/air additionnel non nécessaire

### Positionnement aux profondeurs variées de cloisons sèches

- Les boîtes sans rebord ont des pattes détachables, permettant l'installation dans une double cloison sèche
- Les gravures 1/2", 5/8" et 1" facilitent l'installation des boîtes à une profondeur précise tout en réduisant le temps d'installation
- Les boîtes avec rebord sont pré-réglées à 1/2" pour un positionnement rapide



### Capacité cubique supérieure

- Le volume supplémentaire facilite la terminaison
- Excellent pour les dispositifs profonds

### Support surdimensionné pour clouage / vissage

- Meilleur accès pour clouer / visser sur les colombages
- Résistant à l'impact élevé du marteau lors du clouage

### Ergonomique

- Poids léger
- La résine jaune aide à distinguer les fils dans des endroits à faible luminosité.



N° de catégorie	Description	Volume Po. Cu. (mL)	Dimensions du rebord W x H (Po.)	Entrées de câbles NMD-90 à auto-serrage	Dé-bouchure	Calibre de câbles CSA NMD-90	Calibre de câbles UL NM-B	Emballage Std
<b>1 groupe, 2-13/16" P x 2-1/4" I x 3-47/64" H</b>								
2001R	Standard	18 (295)	-	4	-	14/2, 14/3, 12/3, 12/2 ou 10/2		50
2011FBAR	Avec rebord et pare-vapeur		3-39/64 x 5-5/64					
<b>2 groupes, 2-3/4" P x 4" I x 3-29/32" H</b>								
2022R	Standard	35.2 (576.8)	-	8	-	14/2, 14/3, 12/3, 12/2 ou 10/2	10/2	50
2022FBAR	Avec rebord et pare-vapeur		5-11/32 x 5-17/64					
<b>3 groupes, 2-3/4" P x 4" I x 3-29/32" H</b>								
2023R	Standard	52.6 (862)	-	12	-	14/2, 14/3, 12/3, 12/2 ou 10/2	10/2	25
2023FBAR	Avec rebord et pare-vapeur		7-1/4 x 5-17/64					
<b>Boîte pour poêle/sécheuse/jonction, 3" P x 4-19/32" I x 4-19/32" H</b>								
2026R	Standard	58.5 (958.6)	-	2	3/4"(1), 1/2"(1)	10/3 ou 8/3		20
2026FBAR	Avec rebord et pare-vapeur		6-3/32 x 6-3/32					
<b>Boîte pour plafond, 2-5/8" P x 4" I x 4" H</b>								
2028R	Standard	28.1 (460.5)	-	4	-	14/2, 14/3, 12/3, 12/2 ou 10/2		40
2028FBAR	Avec rebord et pare-vapeur		5-1/4 OD					
<b>Cloison de basse tension, 3-3/4" I x 2-5/8" H</b>								
2000P	Pour les boîtes de séries 2022 & 2023							25



tradeSELECT™

[www.hubbell.ca/wiring](http://www.hubbell.ca/wiring)

**HUBBELL®**  
Hubbell Canada